

baufan® Tapetenablöser ist eine lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, konzentrierte Tensidlösung. Löst schnell und einfach Tapeten aller Art und Leimfarbenanstriche.

- ▲ **hochwirksam, geruchsneutral, starke Lösungseigenschaften**
- ▲ **transparent, Tenside gut abbaubar, hohe Durchdringungsfähigkeit**

Anwendungsbereich:

baufan® Tapetenablöser eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil-, Vinyl- und Raufasertapeten sowie Leimfarbenanstrichen.

Rohstoffbasis:

nichtionische Tenside

Untergrundvorbehandlung:

Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen.

Verarbeitung:

1. baufan® Tapetenablöser mit Wasser verdünnen.
Mischungsverhältnisse:
 - leichte, mittelschwere Tapeten, Leime: 100 – 200 ml/10,0 Liter Wasser
 - schwere Tapeten: 250 – 500 ml/10,0 Liter Wasser
- Heißes Wasser erhöht die Ablösewirkung.
2. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät (Sprühnebel nicht einatmen) satt auftragen und je nach Tapetenart 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen.
3. Aufgeweichte Tapete und Leim mechanisch, am besten mit einem Spachtel entfernen.
4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Zum Entfernen von Leimfarbenanstrichen baufan® Tapetenablöser (250 ml in 15,0 l Wasser auflösen) auf die Fläche auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel aufschaben. Eventuelle Reste durch Nachwaschen entfernen.

baufan® Tapetenablöser ist neutral, Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt.

Verbrauch:

250 ml reichen für ca. 35 – 50 m² je nach Verdünnung

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Wichtige Hinweise:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden, schädlich für Wassorganismen mit langfristiger Wirkung.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 070601. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. 070601 (wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen) entsorgt werden.

Bestellnummer:

102008	12	x	250 ml	PE-Flasche
102237	12	x	1,0 l	PE-Flasche